

Báscula para silla de ruedas KERN MWA

Báscula para silla de ruedas con dos rampas de acceso integradas para una subida cómoda acceso cómodo y con autorización de calibración y médica por el uso fijo profesional en el diagnóstico médico



KERN MWA 300K-1PM



KERN MWA 300K-1M

Nuestro distribuidor especializado



1 KERN MWA 300K-1PM



2

Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Especialmente indicada para pesar pacientes en sillas de ruedas, gracias a su plataforma transitable por ambos lados
- La gran plataforma de pesaje de acero también es ideal para la pesaje de pacientes en campo de medición de adiposidad
- En serie: un nivel de burbuja para nivelar la balanza con precisión
- Función Hold (retención): por pacientes inquietos que estén de pie o sentados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- **MWA 300K-1PM!** Este kit incluye la báscula de sillas de ruedas MWA 300K-1M y la abrazadera de retención ergonómica KERN MWA-A01 (incluyendo el soporte para un montaje ergonómico favorable del indicador), y proporciona al paciente una seguridad máxima al desplazarse o acceder a la plataforma de pesaje
- Las dos rampas de acceso y la abrazadera de retención MWA-A01 pueden plegarse cómodamente con pocas maniobras, p. ej. para el transporte

- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Tres balanzas en una: Gracias al práctico juego de abrazaderas de retención **4** KERN MWA-A02, la balanza para sillas de ruedas MWA 300K-1PM puede transformarse fácilmente en una balanza multifunción. De esta forma los pacientes pueden pesarse aislado apoyándose en la abrazadera de retención o en una silla de ruedas. El indicador puede montarse de forma ergonómica directamente en la abrazadera de retención
- Puede ser utilizada con pilas así como con adaptador de red; acumulador opcional

Datos técnicos


- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 200×128×55 mm
- Dimensiones totales, sin abrazadera de retención A×P×A 1180×1000×1130 mm
- Longitud de cable del indicador aprox. 180 cm
- Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red (externo) está incluido
- Peso neto aprox. 57,6 kg

Accesorios

- **4** Abrazadera de retención, sin soporte para elevar el indicador, no rebatible, para auto-montaje en la báscula silla de ruedas KERN MWA 300K-1M o MWA 300K-1PM, A×P×A aprox. 560×40×920 mm. Alcance de suministro: abrazadera de retención y material de fijación. KERN MWA-A02
- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, de serie. La misma puede ser pedida posteriormente, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01
- Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h, KERN MBC-A08
- Cable de interfaz RS-232 para la conexión de un aparato externo, KERN CFS-A01
- Impresora de agujas matricial, KERN YKN-01
- Impresora de etiquetas, KERN YKE-01
- Impresora térmica, KERN YKB-01N

Detalles están en el internet

ESTÁNDAR



OPCIÓN



FÁBRICA



* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Superficie de pesaje mm	Obligatorio por la ley Homologación	
KERN						
MWA 300K-1M	300	0,1	0,1	880x840	965-129	
MWA 300K-1PM	300	0,1	0,1	880x840	965-129	

Pictograma



Interfaz de datos RS-232:

Para conectar la balanza a una impresora, ordenador o red.



Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio.



Protección antipolvo y salpicaduras IPxx:

En el pictograma se indica el tipo de protección.



Alimentación por acumulador:

Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.



Alimentación por acumulador:

Juego de acumulador recargable.



Adaptador de red universal:

con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para UE, RU.



Homologación:

En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles.



Envío de paletas:

En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.



Garantía:

En el pictograma se indica la duración de la garantía.